


樹脂(プラスチック)材料の光学特性は、製品の透明性や美観、光学用途への適用性を評価する上で重要な指標です。


中でも「全光線透過率」は、可視光線の透過度合いを定量的に評価する代表的な測定項目です。

弊社では、分光光度計(UV-Vis分光光度計)を用いた全光線透過率の測定により、材料の光学性能を把握するデータを提供いたします。

▼装置内写真



▼測定結果イメージ



測定波長：190nm-900nm、積分球

既製品の測定が可能(試験片は、2cm角以上で平らなものが望ましい)

▼関連資料

- ・ [ヘーズ\(曇価\)、全光線透過率](#)
- ・ プラスチック材料の光沢度
- ・ プラスチック材料の色相

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>

(53UV01:2500)