

MFR(メルトフローレート)は、樹脂の流れやすさ(流動性)を表す指標の一つで、品質管理・品質保証の管理項目として、広く用いられています。シリンダ内で溶融した樹脂を、一定の温度と荷重条件のもと、シリンダ底部に設置されたダイから10分間あたり押し出される樹脂量を測定します。



測定条件	
対応規格	JIS K7210-1
	ISO 1133
	ASTM D1895
測定上限温度	300℃

MVR測定についても対応しておりますので、ご相談下さい。

MFR測定に加えて、試験片の成形から各種物性試験まで対応しております。

▼関連資料

- ・ [ISO/IEC17025\(ASNITE 0124T\) 認定物性試験\(1/2\)](#)
- ・ [試験片作製](#)
- ・ [プラスチックの引張試験](#)